


Formation EXOCAD Châssis avancé



011- Transition numérique métier

Avec cette formation de niveau avancé, allez plus loin dans la conception de vos châssis numériques ! Sortez des sentiers battus en utilisant le mode « QuickSnap ».

Organisation de la formation :

-> Inter en présentiel

Lieux de formation :

Rennes
(certaines sessions peuvent être ponctuellement organisées dans d'autres grandes villes)

Durée :

1 jour

Composition du groupe :

3 à 5 stagiaires*

Accès handicapés : Nous consulter pour adapter les modalités de mise en œuvre

Public :

Laboratoire dentaire

Prérequis : Avoir suivi la formation de conception de châssis métalliques niveau 1 et ou Travailler avec PartialCAD depuis 1 ans minimum.

Objectifs pédagogiques :

- Utiliser le logiciel Exocad Partial-CAD avec le flux de travail hybride "QuickSnap".
- Réaliser des cas concrets de châssis numériques "QuickSnap" châssis + dents ainsi que châssis + dents + résine.
- Réaliser des cas concrets appareils résines partiels numériques "QuickSnap" résine + dents + crochets.
- Maîtriser l'interface et les outils de conception experts/avancés.

Modalités et délais d'accès :

Délai de réponse à la demande de devis : 48h ouvrées après prise de contact.

Méthodes pédagogiques :

- Formation participative axée sur l'échange et la convivialité.
- Nous recherchons ensemble la méthode de conception qui convient le mieux au laboratoire.
- Nous commençons par voir les bases des logiciels et produits pour ensuite voir les spécificités propres aux besoins du laboratoire.
- Nous proposons aux stagiaires de s'exercer sur le logiciel avec la méthode de conception choisie.
- Nous montrons aux stagiaires comment maîtriser le logiciel sur des cas complexes.

Suivi de la formation :

- Feuilles de présence émargées par demi-journées.

Modalités d'évaluation :

- Evaluation du niveau des stagiaires en amont de la formation.
- Evaluation pratique durant la formation.

Moyens et assistance pédagogique :

- Outils mis à disposition : un ordinateur pour deux participants, logiciel Exocad, vidéoprojecteur.
- Support pédagogique : Vidéos Youtube tutos 3DF.
- Disponibilité des formateurs pour aider à mettre en œuvre ce qui a été appris pendant la formation.

*Un minimum de 3 personnes est exigé pour que la session soit maintenue. Si les inscriptions pour une session de formation sont insuffisantes, 3D Dental Formation se réserve le droit de reporter la session ultérieurement.

PROGRAMME

Tour de table et positionnement des participants.

Découverte de l'interface et du flux de travail QuickSnap.

Réalisation de cas concrets : châssis + dents ainsi que châssis + dents + résine.

Réalisation de cas concrets : appareils résine partiels (résine rose + dents + crochets).

Optimisation, personnalisation, gestion des erreurs.

011—V1/20241202



3D Dental Formation

02 30 32 24 03 - contact@3ddentalformation.fr
<https://www.3ddentalformation.fr>



Siège social : 189 Rue Grieu 76000 Rouen
SIRET : 90081284300010
Déclaration d'activité : 28 76 06366 76
Organisme certifié Qualiopi